

МОДЕЛЬ: 31-GEL
РАЗМЕРЫ: 329x171x245 мм
ТИП: VRLA GEL
ЦВЕТ: Темно-бордовый (корпус) Серый (крышка)
МАТЕРИАЛ: Полипропилен



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип по ВСИ	Модель	Напряжение, В	Емкость ^A мин, @25 A	Емкость ^B , Ач			Мощность, кВт	Тип терминалов	Габариты ^C , мм			Вес, кг
				5ч	20ч	100ч			100ч	Д	Ш	
12V БАТАРЕЯ DEEP CYCLE GEL												
31	31-GEL	12	200	85	102	108	1,30	7	329	171	245	31

A. Время в минутах при разряде постоянным током при 27°C и до напряжения 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

B. Емкость в Ач при разряде постоянным током при 27°C за 20 часов и 30°C за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

C. Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или терминала. Батареи следует устанавливать с мин. отступами 12.7мм.

D. Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от типа терминала.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ

Напряжение заряда при T=25°C				
Напряжение системы	12V	24V	36V	48V
Дневной заряд	14.1 – 14.4	28.2 – 28.8	42.3 – 43.2	56.4 – 57.6
Холостого хода	13.5	27	40.5	54

Не устанавливать и не заряжать АКБ в закрытых и неветилируемых помещениях.

Как недостаточный, так и избыточный заряд аккумулятора может существенно сократить срок его службы.


ПОПРАВКА НА ТЕМПЕРАТУРУ

0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C выше или ниже 25°C (добавить 0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C


ниже 25°C и вычесть 0.028В/эл.-т на каждые 10°C ниже 25°C).

Рабочая температура	Саморазряд
-20°C to +45°C. При температуре ниже 0°C поддерживать состояние заряда более, чем на 60%	Менее 3% в месяц в зависимости от температуры хранения


ТЕРМИНАЛЫ

7 UT	Универсальный терминал
	Высота, мм
	28
	Момент затяжки, Нм
	10.7 – 11.9
	Диаметр отверстия, мм
	8

РАЗМЕРЫ БАТАРЕИ (терминал UT), мм



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ TROJAN 31-GEL



ЗАВИСИМОСТЬ ЁМКОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

